

品番：EA813AC-131

品名：#1x 65mm [+]
細硬ダイヤモンドビット(1本)

	販売価格	580円(税抜)／ 638円(税込)		
	カタログ価格	580円(税抜)／638円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/19 19:12現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	0985ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ADSK-1065
用途	内装、化粧ネジ、精密機器、電子機器などに	サイズ	#1
全長	65mm	六角シャンク	6.35mm (1/4")
入数	1本		
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂も落とさない。			
先端径φ2.5mm～軸元径φ3.5(テーパ形状)の極細軸の段付きビット			
高靱性・高硬度(HRC62.5最高硬度)で折れに強く、摩耗に強い			
耐摩耗性に強く、耐久性抜群(従来段付きビットの2倍の耐久力)			
鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし			
電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群			
サビに強いメッキ処理			
40V対応(18Vにも対応)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

