

品番：EA813AC-134

品名：#2x100mm [+]
細硬ダイヤモンドビット(1本)



販売価格	655円(税抜)／721円(税込)		
カタログ価格	655円(税抜)／721円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/19 19:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0985ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ADSK-2100
用途	内装、化粧ネジ、精密機器、電子機器などに	サイズ	#2
全長	100mm	六角シャンク	6.35mm (1/4")
入数	1本		
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂も落とさない。			
軸径φ3.8mmの極細軸の段付きビット			
高靱性・高硬度(HRC62.5最高硬度)で折れに強く、摩耗に強い			
耐摩耗性に強く、耐久性抜群(従来段付きビットの2倍の耐久力)			
鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし			
電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群			
サビに強いメッキ処理			
40V対応(18Vにも対応)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

