

品番：EA813AC-91

品名：#2x 65mm 衝撃吸収ハイパービット(5本組)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 1,180円(税抜) / 1,298円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,180円(税抜) / 1,298円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/03/02 23:14現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 0985ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------------------|
| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | ARHM5-2065 |
| 商品名 | ハイパー龍靱ビット | 用途 | 厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのねじの締付けに |
| サイズ | (+) #2 | 全長 | 65mm |
| 六角シャンク | 1/4" (6.35mm) | 材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 ・CA 樹脂部:PP |
| 重量 | 65g | 入数 | 5本 |
| サビに強いメッキ仕上げ | | | |
| トーション部で衝撃を吸収しカムアウトを制御 | | | |
| 先端欠けに強い | | | |
| 耐久性が抜群 | | | |
| マグネット付き | | | |
| 40Vインパクト対応(18Vにも対応) | | | |
| RoHS2適合品 | | | |

代替品



品番 EA813AC-81

コメント 2本

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.