品番: EA813AF-132

品名: #2x 85mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)



販売価格	1,400円 (税抜)/ 1,540円(税込)				
カタログ価 格	1,400円(税抜)/1,540円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/04 10:18現在)				
商品入数	5	販売単位	PK		
カタログページ	1024ページ				

















仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ABRM5-2085
商品名	黒龍靭ビット タフ	サイズ	(+)#2
全長	85mm	六角シャンク	1/4"
最高硬度	HRC62.5	材質	クロムモリブデンバナジウム鋼・PP
重量	88g	入数	5本

高硬度·高靱性

ハードな作業に強い衝撃吸収ビット

摩耗に強く良好なネジ嵌合持続

抜群の喰いつきで滑りにくい

曲がりに強く、芯ブレ抑制

折れに強く高耐久性

厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締付けに

マグネット付き

40V対応(18Vにも対応)

RoHS2適合品

代替品



品番 EA813AF-42

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.