


品番：EA813AF-3

品名：#2x100mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)



販売価格	685円(税抜) / 754円(税込)		
カタログ価格	685円(税抜) / 754円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/18 14:01現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	0551ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ABRD-2100
商品名	黒龍靱ビット 段付	サイズ	(+) #2
全長	100mm	六角シャンク	1/4" (6.35mm)
最高硬度	HRC 62.5	材質	ビット:クロモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP
重量	40g	入数	2本

マグネット付

先端が見やすく、奥まった作業に便利な段付きタイプ

摩耗に強く良好なネジ嵌合持続

抜群の喰いつきで滑りにくい

曲がりに強く、芯ブレを抑制

トーション部で衝撃を吸収

Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに

マグネット付き

40Vインパクト対応(18Vにも対応)

RoHS2適合品

電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.