

品番：EA813AF-52

品名：#2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/10本組)



販売価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
カタログ価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 15:30現在)		
商品入数	10	販売単位	組
カタログページ			



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ABRS-14M
サイズ	(+) #2	全長	85mm
六角シャンク	1/4" (6.35mm)	最高硬度	HRC 62.5
材質	ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP	重量	150g
入数	10本		

高硬度・高靱性

先端が見やすい両頭スリムタイプ

摩耗に強く良好なネジ嵌合持続

抜群の喰いつきで滑りにくい

曲がりに強く、芯ブレ抑制

折れに強く高耐久性

Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに

マグネット付き

40Vインパクト対応(18Vにも対応)

RoHS2適合品

商品名

黒龍靱ビット スリム

代替品



品番 EA813AF-42

コメント 5本

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.