品番: EA813AF-52

品名: #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/10本組)



販売価格	<b>2,840円</b> (税抜)/3,124円(税込)				
カタログ価 格	2,840円(税抜)/3,124円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/04 22:36現在)				
商品入数	10	販売単位	組		
カタログページ	1024ページ				

















## 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ABRS-14M
サイズ	(+)#2	全長	85mm
六角シャンク	1/4" (6.35mm)	最高硬度	HRC 62.5
材質	ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP	重量	150g
入数	10本		

高硬度·高靱性

先端が見やすい両頭スリムタイプ

摩耗に強く良好なネジ嵌合持続

抜群の喰いつきで滑りにくい

曲がりに強く、芯ブレ抑制

折れに強く高耐久性

Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに

マグネット付き

40Vインパクト対応(18Vにも対応)

RoHS2適合品		
商品名	黒龍靭ビット スリム	

## 代替品



**品番** EA813AF-42

コメント 5本

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.