


品番 : EA813AG-6

品名 : #2x100mm 絶縁ビット

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 990円(税抜)／1,089円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 990円(税抜)／1,089円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/02/02 08:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0221ページ0986ページ               |      |   |



## 仕様

|      |                |        |                                    |
|------|----------------|--------|------------------------------------|
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番     | AZM-2100                           |
| サイズ  | (+) #2         | 軸径     | Ø 5.5mm                            |
| 全長   | 100mm          | 六角シャンク | 1/4" (6.35mm)                      |
| 耐電圧  | 1000V          | 材質     | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼<br>絶縁部:ポリカーボネート |
| 重量   | 30g            |        |                                    |

通電しないセパレート構造ビット  
(ビット中央をプラスチックで遮断)

電気・通信設備工事などの作業に

電動ドライバー7.2V以下推奨

狭い箇所に便利なスリム先端

軸カバーで先端サイズがわかります

電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ

マグネット付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.