



品番：EA813AM-52

品名：W1/2" アンカー抜きビット(六角軸)



販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/16 13:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1241ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AEB-450
適合アンカーサイズ	W1/2"×50	六角シャンク	1/4" (6.35mm)
材質	クロムモリブデンバナジウム鋼(パーカー処理)		
電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける			
六角対辺6.35mmシャンク対応			
グリップアンカー専用(本体打ち込み式)専用			
CTアンカー(内部コーン打ち込み式)には使用いただけません。			
力を掛けるときに便利な六角ボルスター(10mm)付き			
18V対応(40Vにも対応)			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.