

品番：EA813AM-66

品名：M 12 アンカー抜きビット(SDS7° 入)

	販売価格	1,820円(税抜)／2,002円(税込)		
	カタログ価格	1,820円(税抜)／2,002円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/25 03:20現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	1241ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AEB-1250SDS
適合アンカーサイズ	M12×50	材質	クロムモリブデンバナジウム鋼(ニッケル処理)
SDSハンマードリルでグリップアンカーが抜ける (回転モードでお試ください)			
SDSプラスシャンク対応			
W1/2”には使えません。ご注意ください。			
グリップアンカー(本体打ち込み式)専用			
CTアンカー(内部コーン打ち込み式)にはご使用いただけません。			
力をかけるときに便利な六角ボルスター(H10)付き			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.