


品番：EA813BA-3C

品名：DC 3.6V ドライバードリル(充電式)



販売価格	9,330円(税抜) / 10,263円(税込)		
カタログ価格	9,330円(税抜) / 10,263円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/15 00:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0820ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	IXO7
用途	ねじ等の締付け作業に	仕様	標準セット
最大トルク	5.5N・m	回転数	235rpm
締付能力	木ねじφ5mm×45mm	使用ビット(六角二面幅)	6.35mm
充電時間	フル充電:約3時間	バッテリー	リチウムイオン(3.6V/2.0Ah)
サイズ(W×D×H)mm	147x46x120	重量(g)	330
付属品	マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース	※注意※	バッテリー内蔵型(交換不可)

「正逆転スイッチ」付で、ワンタッチで正転・逆転の操作ができ、正・逆転の動作もわかりやすいです。

バッテリー残量表示ランプで、充電時期をお知らせします。

「LEDライト」搭載で暗い場所でも作業が可能です。

コンパクトでありながらパワーとトルクを両立し、ネジ締めもスムーズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

