

品番：EA813BB-11B

品名：DC10.8V ドライバードリル(充電式)



販売価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
カタログ価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/01 08:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	ED1108
仕様	樹脂ケース付	バッテリー	DC10.8V(リチウムイオンバッテリー 2.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約65分(空→フル充電)
回転数	低速:0~400rpm、 高速:0~1,500rpm	能力	鉄工: φ8mm、 木工: φ20mm、 ねじ締: φ6mm
サイズ	180(W)×54(D)×188(H)mm	重量	1.0kg(バッテリー含む)
付属品	樹脂ケース、バッテリー×1個、充電器、 ドライバービット×1本	チャック能力	0.8~10mm
最大トルク	30N・m(ドリルポジション)	トルク調整クラッチ	20段階
用途	ネジ締め、木材・金属・プラスチック等 への穴あけ		

キーレスチャック

小型LEDライト装備

軽量コンパクトでDIY初心者や女性にも使いやすいデザイン

電子無段変速&ギア式2段変速により多様な作業に対応

20段階トルク調整機能により、正確なネジ締めが可能

ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使えるドライバードリル

1.0kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー

DIYリチウムイオン10.8Vコードレス工具シリーズ共通バッテリー

ソフトラバーグリップで滑りにくく、手にジャストフィットします。

バッテリーを守るECP機能搭載

代替品



品番 EA813BB-2A

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.