

品番 : EA813BB-2A

品名 : DC10.8V ドライバードリル(充電式)



販売価格	29,000円(税抜)／31,900円(税込)		
カタログ価格	29,000円(税抜)／31,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 23:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0836ページ		



コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSR10.8-2-LIN
バッテリー	10.8V(リチウムイオン2.0Ah)	充電時間	約35分(空～70%ターボ充電) 約45分(空～フル充電)
チャック能力	φ1.0～10mm	トルク	剛性体締付トルク:30N·m(ドリル位置) 弾性体締付トルク:15N·m(ドリル位置)
回転数	高:0～1300rpm 低:0～350rpm	能力	木工: φ19mm 鉄工: φ10mm 鉄工ホールソー: φ33mm ねじ締め: φ7mm
サイズ	179(W)×60(D)×178(H)mm	重量	0.95kg(バッテリーを含)
付属品	バッテリー×2、充電器、樹脂ケース		

ビット別売

木材・金属へのねじ締め、穴あけ作業

軽量コンパクトデザイン
20段階トルク調節クラッチ
ギア式2段変速
ブレーキ付き電子無段変速

LEDライト
電池残量表示

コンパクトで取り回しが良く、頭上や狭いスペースでの作業に最適

バッテリーの過負荷、過熱、深放電を防ぐECP機能を搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.