

品番：EA813BB-3A

品名：DC10.8V ドライバードリル(充電式)



販売価格	39,900円(税抜) / 43,890円(税込)		
カタログ価格	39,900円(税抜) / 43,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/21 03:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0820ページ		




コンパクトなデザインにより、特に上向きや狭い場所での作業時にバツグンの使いやすさを発揮

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSR10.8V-35
仕様	樹脂ケースセット	充電器	AC100V
バッテリー	10.8V(リチウムイオン3.0Ah)	充電時間	約36分(容量70%までのターボ充電) 約50分(空→フル充電)
回転数	低速:0~460rpm、 高速:0~1,750rpm	能力	鉄工: φ10mm、 木工: φ32mm、 ねじ締: φ8mm 鉄工ホルソー: φ33mm
チャック能力	0.8~10mm	最大トルク	剛性体締付トルク:35N・m 弾性体締付トルク:20N・m
特長	コンパクトヘッド ブラシレスモーター LEDライト	サイズ	181×154mm
重量	0.9kg	材質	ポリアミド樹脂
付属品	充電器 3.0Ahバッテリー×2個 キャリングケース ベルトフック ビットホルダー カラークリップ(本体装着)		

ビット別売
ギア式二段変速、正逆転、速度調整、キーレスチャック、LEDライト付
ブラシレスモーター搭載
コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載
EMP機能(モーター保護機能)を備えたブラシレスモーターが過負荷を防ぎ、長寿命を実現

代替品

	<p>品番 EA813CD-5A</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.