

品番 : EA813BC-11

品名 : DC18.0V ドライバードリル(充電式)



販売価格	43,000円(税抜)／47,300円(税込)		
カタログ価格	43,000円(税抜)／47,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 07:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



13mmの丈夫な金属チャックにより、穴あけおよびネジ締め作業に理想的な動力伝達を実現

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSR18V-55
仕様	樹脂ケース付	最大トルク	弾性体締付:28N·m 剛性体締付:55N·m
チャック能力	1.5~13mm	バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約24分(空→80%ターボ充電) 約35分(空→フル充電)
回転数	1段ギア:0~460rpm 2段ギア:0~1800rpm	サイズ	183×64×230mm
重量	1kg	付属品	樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器
能力	木工: φ35mm 鉄工: φ13mm ねじ締め: φ10mm		

電子無段変速&ギア式2段変速

正転・逆転機構、LEDライト付

13mmの丈夫な金属チャックにより、穴あけおよびネジ締め作業に理想的な動力伝達を実現。

工具の寿命とバッテリー駆動時間を延ばすブラシレスモーターを搭載

代替品

	品番 EA813BC-4A コメント 仕様をご確認ください。
---	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.