

品番：EA813BC-4

品名：DC18.0V ドライバードリル(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 36,200円(税抜) / 39,820円(税込) | | |
| カタログ価格 | 36,200円(税抜) / 39,820円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 04:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



1.2kgのクラス最軽量ボディ

仕様


| | | | |
|------------------------|---|--------|------------------------------|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GSR18V-21 |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 18V(リチウムイオン2.0Ah) |
| 充電時間 | 約24分(空→80%ターボ充電) 約35分(空→フル充電) | チャック能力 | 1.5~13mm |
| 最大トルク | 剛性体締付トルク:55N・m(ドリルポジション) 弾性体締付トルク:21N・m(ドリルポジション) | 回転数 | 低速:0-480rpm 高速:0-1,800rpm |
| 能力 | 鉄工: φ10mm 木工: φ35mm ネジ締め: φ10mm 鉄工ホールソー: φ53mm | サイズ | 198×73×230(H)mm |
| 重量 | 1.2kg(バッテリー装着時) | 付属品 | 樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器 |
| 電子無段変速、ギア式2段変速、正転・逆転機構 | | | |
| LEDライト付 | | | |
| オートロックチャック | | | |
| ビット別売 | | | |

バッテリーを保護するECP機能搭載

55Nmの高トルクを発揮し、基本的な穴あけやネジ締めに必要な性能を装備

フルメタルギアボックスおよびECP機能により、高い信頼性、耐久性、日々の使用に適したプロ向けの性能を実現

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA813BC-4A</p> <p>コメント 変更点:回転数、能力、サイズ</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.