

品番：EA813BC-4

品名：DC18.0V ドライバードリル(充電式)



販売価格	36,200円(税抜) / 39,820円(税込)		
カタログ価格	36,200円(税抜) / 39,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 08:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



1.2kgのクラス最軽量ボディ

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSR18V-21
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間	約24分(空→80%ターボ充電) 約35分(空→フル充電)	チャック能力	1.5~13mm
最大トルク	剛性体締付トルク:55N・m(ドリルポジション) 弾性体締付トルク:21N・m(ドリルポジション)	回転数	低速:0-480rpm 高速:0-1,800rpm
能力	鉄工: φ10mm 木工: φ35mm ネジ締め: φ10mm 鉄工ホールソー: φ53mm	サイズ	198×73×230(H)mm
重量	1.2kg(バッテリー装着時)	付属品	樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器

電子無段変速、ギア式2段変速、正転・逆転機構

LEDライト付

オートロックチャック


ビット別売

バッテリーを保護するECP機能搭載

55Nmの高トルクを発揮し、基本的な穴あけやネジ締めに必要な性能を装備

フルメタルギアボックスおよびECP機能により、高い信頼性、耐久性、日々の使用に適したプロ向けの性能を実現

代替品

	<p>品番 EA813BC-4A</p> <p>コメント 変更点:回転数、能力、サイズ</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.