

品番：EA813BC-4A

品名：DC18.0V ドライバードリル(充電式)



販売価格	36,200円(税抜) / 39,820円(税込)		
カタログ価格	36,200円(税抜) / 39,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 06:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0821ページ		



#### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSR18V-45
用途	ねじ締め・穴あけ作業に	仕様	標準セット
最大トルク	剛性体締付トルク:45N・m(ドリルポジション) 弾性体締付トルク:21N・m(ドリルポジション)	回転数	低速:0~500rpm 高速:0~1,900rpm
能力	鉄工:φ10mm 木工:φ35mm ネジ締め:φ8mm 鉄工ホールソー:φ53mm	チャック能力	1.5~13mm
バッテリー	リチウムイオン(18V/2.0Ah)	充電時間	実用充電:約24分 フル充電:約35分
充電器	AC100V	サイズ	159×73×225(H)mm
重量	1.2kg(バッテリー装着時)	材質	ポリアミド樹脂(PA)
モーター	DCブラシレスモーター	付属品	樹脂ケース、バッテリー(2.0Ah)×2個、充電器
振動3軸合成値	金工穴あけ時:1.2m/s2 振動ドリル時:-	推奨充電周囲温度範囲	0℃~+35℃
使用可能周囲温度範囲	-20℃~+50℃ ※0℃以下の環境では、設計上の十分	保管可能周囲温度範囲	-20℃~+50℃

な能力を発揮できないことがあります。

※ビット別売

電子無断変速、ギア式2段変速、正転・逆転機構、キーレスチャック、LEDライト付

45N・mの高トルクを発揮し、基本的な穴あけやネジ締めに必要な性能を装備

高品質メタルチャック採用(オートロックチャック)

バッテリーを保護するECP機能搭載

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.