

品番 : EA813BC-6A

品名 : DC18.0V マルチドライバードリル(本体のみ)



販売価格	43,900円(税抜)／48,290円(税込)		
カタログ価格	43,900円(税抜)／48,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 22:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSR18V-60FCH
仕様	本体のみ	最大トルク	剛性体締付:60(N·m) 弾性体締付:31(N·m)
チャック能力	1.5~13mm	バッテリー	DC18V
回転数	低速:0~600rpm 高速:0~1900rpm	能力	鉄工: φ 13mm 木工: φ 38mm 鉄工ホールソー: φ 53mm コンクリート: φ 10mm
サイズ	147×71×246(H)mm	重量	1.7kg(バッテリー含)
付属品	ケース、メタルキーレスチャックアダプター	充電時間	バッテリー:EA813BD-18TA 充電器:EA813B-1A 使用時 約15分(空→80%マーク充電) 約30分(空→フル充電)

電子無段変速、正逆転、ブラシレスモーター、キックバック防止センサー付

スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。EMPが後負荷からモーターを保護。

LEDライト付

簡単・素早く・確実にアダプターを交換・装着可能なフレキシクリックシステム搭載

瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。EMPが後負荷からモーターを保護。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.