

品番：EA813BJ-2

品名：DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	46,500円(税抜) / 51,150円(税込)		
カタログ価格	46,500円(税抜) / 51,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/09 01:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



水滴・粉じんから工具本体を守るETP、過放電・オーバーヒート等からバッテリーを守るECP・過負荷からモーターを守るEMPのトリプルプロテクション

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GDR18V-ECN
連続作業に強く、メンテナンスフリーのECモーター採用で仕事の効率がアップ			
本体にはカラビナフックがついており、高所作業での落下防止に。			
ブラシレスモーター搭載			
バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah・4.0Ah)	充電時間	約23分(空→75%ターボ充電) 約45分(空→フル充電)
回転数	0~2800rpm	打撃数	0~3200回/分
特徴	電子無段変速、正逆転、3灯式LEDライト付	サイズ	240×139mm
重量	1.4kg	付属品	2.0Ah・4.0Ahバッテリー各1個、 充電器、 樹脂ケース
最大トルク	170N・m	締付能力	普通ボルト:M6~M14、 高力ボルト:M6~M12

代替品

--	--



品番 EA813BJ-4B

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.