品番: EA813BL-1

品名: DC10.8V(3/8"DR) インパクトレンチ(充電式)



販売価格	39,000円 (税抜)/ 42,900円(税込)				
カタログ価 格	39,000円(税抜)/42,900円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 18:27現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0837ページ				











高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用

仕様

工" "					
メーカー	ボッシュ	型番	GDS10.8V-EC		
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	115N·m		
締付能力	普通ボルト: M4~M12 高力ボルト: M4~M10	バッテリー	10.8V(リチウムイオン2.0Ah)		
充電器	AC100V	充電時間	約35分(空→70%ターボ充電) 約45分(空→フル充電)		
回転数	0~1200rpm	打擊数	0~2700回/分		
サイズ	137×54×179(H)mm	重量	0.9kg		
付属品	バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース				
バッテリーを守るECP機能搭載					
高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用					

2段階パワーコントロール

3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)

3つのLEDで電池残量を表示

ソケット別売

クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応

フレキシブルバッテリーパックシステム 同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.