


品番：EA813BN-2

品名：DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)



販売価格	77,000円(税抜)／84,700円(税込)		
カタログ価格	77,000円(税抜)／84,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 09:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GDS18V-300
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	300N・m
締付能力	普通ボルト:M10～M18 高力ボルト:M10～M14	バッテリー	18V(リチウムイオン6.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約35分(空→80%ターボ充電)、約55分(空→フル充電)
回転数	0～2400rpm	打撃数	0～3300回/分
サイズ	134(W)×47(D)×244(H)mm	重量	1.9kg(バッテリー含む)
付属品	バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース		
自動シャットダウン機能(ABR) ナットが緩むと自動的に回転を停止しナットが落下するのを防ぎます(ON/OFFスイッチ付き)			
最大締め付けトルク300N・mのハイパワー			
高効率なEC(ブラシレス)モーター搭載。			
高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。			
電子無段変速、正逆転、LEDライト付			
ソケット別売			

代替品

	品番 EA813BN-2A コメント 違い:回転数、最大トルク
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.