

品番 : EA813BN-20

品名 : DC18.0V インパクトレンチ(充電式)



販売価格	147,700円(税抜)／162,470円(税込)		
カタログ価格	147,700円(税抜)／162,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 11:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



最大締付トルク650N・mのハイパワー

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GDS18V-LIHTS
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)	充電時間	約39分(空→75%ターボ充電)、 約65分(空→フル充電)
回転数	1,900rpm	打撃数	2,100回/分
サイズ	220×250(H)mm	重量	3.0kg
付属品	充電器、 バッテリー×2、 樹脂ケース	仕様	樹脂ケースセット
最大トルク	650N・m	締付能力	普通ボルト:M12～M24、 高力ボルト:M12～M20

ソケット別売

H鋼への高力ボルト、本管の仮締めに

ECP機能によりバッテリーを保護

ボディーに配置されたラバーにより、スロープで滑り落ちるのを防ぎます。

正逆転、電子無段変速、LEDライト、
電池残量表示機能付

12.7角ソケット対応

代替品



品番	EA813BN-20A
コメント	変更点:角ドライブ寸法

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.