

品番 : EA813BN-20A

品名 : DC18.0V(3/4"DR) インパクトレンチ(充電式)



販売価格	105,100円(税抜)／115,610円(税込)		
カタログ価格	105,100円(税抜)／115,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 03:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0821ページ		



カタログ訂正

25/10/03 ●差込角(商品名) 誤:1/2"DR 正:3/4"DR (No.56,57 1157)

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GDS18V-1050HC
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン8.0Ah)
充電時間	約68分(空→80%ターボ充電) 約79分(空→フル充電)	充電器	AC100V
回転数	設定1:0～800rpm 設定2:1300rpm 設定3:1750rpm ※無負荷時	打撃数	設定1:0～1600回/分 設定2:2300回/分 設定3:2600回/分
トルク	設定1:0～350N・m 設定2:0～650N・m 設定3:0～1050N・m	最大トルク	1050N・m
サイズ	222×240(H)mm	差込角	19mm(3/4"DR)
重量	3.9kg	締付能力	普通ボルトM14～M24、 高力ボルトM14～M24
自動シャットオフ機能	部材に着座すると回転をストップします。	自動スローダウン機能	一定の時間で回転数がスローダウンします。
ABR機能	ボルトが外れたと同時に回転がストップします。	シャットオフアフータータイム機能	ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。

付属品	充電器、バッテリー×2個、コネクティビティチップ、ベルトフック、キャリングケース	
耐久性抜群ブラシレスモーター		
3段階パワーコントロール		
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載		
正逆転、電子無段変速、LEDライト、電池残量表示機能付き		
ソケット別売		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.