

品番 : EA813BS-2

品名 : DC10.8V 振動ドライバードリル(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 31,300円(税抜)／34,430円(税込) | | |
| カタログ価格 | 31,300円(税抜)／34,430円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/04 01:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0822ページ | | |



1.0kgの超軽量コンパクトボディ

仕様

| | | | |
|---------|--|---------------------------|--|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GSB10.8-2-LIN |
| バッテリー | 10.8V(リチウムイオン2.0Ah) | 充電時間 | 約35分(空～70%ターボ充電) 約45分(空～フル充電) |
| チャック能力 | φ1.0～10mm | トルク | 剛性体締付トルク:30N·m(ドリル位置) 弾性体締付トルク:15N·m(ドリル位置) |
| 回転数 | 高:0～1300rpm 低:0～380rpm | 打撃数 | 0～19500回/分 |
| 能力 | コンクリート: φ10mm 鉄工: φ10mm 木工 φ19mm ネジ締め: φ7mm 鉄工ホールソー: φ33mm | 振動3軸合成値 (EN60745-2に準拠) | コンクリート穴あけ10.5m/s ² |
| サイズ(mm) | 179(W)×60(D)×178(H) | 重量 | 1.0kg(バッテリーを含) |
| 付属品 | バッテリー×2、 充電器、 樹脂ケース | 替バッテリー | EA813B-10C |
| ピット別売 | | | |

木材・金属へのねじ締め、穴あけ作業に
レンガ、タイル、コンクリート等の穴あけ作業に

軽量コンパクトデザイン
20段階トルク調節クラッチ
ギア式2段变速
ブレーキ付き電子無段变速
LEDライト
電池残量表示

バッテリーを守るECP機能搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.