

品番：EA813BS-2

品名：DC10.8V 振動ドライバードリル(充電式)



販売価格	31,300円(税抜) / 34,430円(税込)		
カタログ価格	31,300円(税抜) / 34,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 09:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0822ページ		



1.0kgの超軽量コンパクトボディ

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSB10.8-2-LIN
バッテリー	10.8V(リチウムイオン2.0Ah)	充電時間	約35分(空~70%ターボ充電) 約45分(空~フル充電)
チャック能力	φ 1.0~10mm	トルク	剛性体締付トルク: 30N・m(ドリルポジション) 弾性体締付トルク: 15N・m(ドリルポジション)
回転数	高: 0~1300rpm 低: 0~380rpm	打撃数	0~19500回/分
能力	コンクリート: φ 10mm 鉄工: φ 10mm 木工 φ 19mm ネジ締め: φ 7mm 鉄工ホールソー: φ 33mm	振動3軸合成値 (EN60745-2に準拠)	コンクリート穴あけ10.5m/s ²
サイズ(mm)	179(W)×60(D)×178(H)	重量	1.0kg(バッテリーを含む)
付属品	バッテリー×2、 充電器、 樹脂ケース	替バッテリー	EA813B-10C

ビット別売

木材・金属へのねじ締め、穴あけ作業に
レンガ、タイル、コンクリート等の穴あけ作業に

軽量コンパクトデザイン
20段階トルク調節クラッチ
ギア式2段変速
正逆転機能
ブレーキ付き電子無段変速
LEDライト
電池残量表示

バッテリーを守るECP機能搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.