

品番：EA813CD-11

品名：DC10.8V ドライバードリル本体(充電式)



販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 00:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0829ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	DS12DA(NN)
仕様	本体のみ	バッテリー	10.8V
充電器	AC100V	穴あけ能力	鋼材:10mm、アルミ:12mm、木材:29mm
締付能力	小ねじ:6mm 木ねじ:呼び径5.8mm×長さ45mm	回転数	低速:0~350rpm 高速:0~1,400rpm
サイズ	65×166×217(H)mm	重量	1.1kg
モーター	直流モーター	先端形状	キーレスチャック容量:最大把握径10mm
LEDライト	白色LED	最大トルク	低速:38N・m 高速:17N・m
使用可能バッテリー	スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ	充電時間	約30分 (バッテリー:EA813HD-15、急速充電器:EA813H-12使用の場合)
チャック能力	0.8~10mm		

取り回ししやすいコンパクトボディ

20段クラッチ

キーレスチャック

充電時間が速い
電気工事・設備工事に
穴あけから締付けまで幅広く対応
トルク切替クラッチ付
無段変速、二段変速、正逆転、ライト、ブレーキ、追い締め機構付
電池残量表示付(バッテリー)
ビット・バッテリー・充電器は別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.