

品番：EA813CD-5A

品名：DC10.8V ドライバードリル(充電式)



販売価格	29,500円(税抜) / 32,450円(税込)		
カタログ価格	29,500円(税抜) / 32,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 10:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0829ページ		



電池残量表示ランプ	電圧低下時、充電残量も確認可能
充電時間	約30分
最大トルク	低速: 38N・m 高速: 17N・m
穴あけ能力	鋼材: 10mm アルミ: 12mm 木材: 29mm



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DS12DA(2BS)
用途	ねじ締め・穴あけ作業に	仕様	標準セット
最大トルク	低速: 38N・m 高速: 17N・m	回転数	低速: 0~350rpm 高速: 0~1,400rpm
穴あけ能力	鋼材: 10mm アルミ: 12mm 木材: 29mm	締付能力	小ねじ: 6mm 木ねじ: 呼び径5.8mm×長さ45mm
チャック能力	0.8~10.0mm	バッテリー	リチウムイオン(10.8V/2.0Ah)
充電時間	実用充電: 約30分	充電器	AC100V
サイズ	65×166×217(H)mm	重量	1.1kg
モーター	DCモーター	付属品	バッテリー(2.0Ah)×2個、充電器、樹脂ケース

※ビット別売

20段トルク切替クラッチ・電池残量表示機能(バッテリー)・LEDライト付・キーレスチャック

取り回ししやすいコンパクトボディ

穴あけから締付けまで幅広く対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.