

品番 : EA813CD-7

品名 : 10.8V ドライバードリル(充電式)



販売価格	39,500円(税抜)／43,450円(税込)		
カタログ価格	39,500円(税抜)／43,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 21:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0829ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DB12DD(2LS)
電圧	10.8V	仕様	樹脂ケースセット
サイズ	120×74×219(H)	付属品	バッテリー×2個、充電器、ケース、電池カバー
最大トルク	低速:38N·m 高速:15N·m	充電時間	約60分
回転数	低速:0~440rpm 高速:0~1,700rpm	穴あけ能力	鉄工:10mm、アルミ:12mm、木工:29mm
締付能力	木ねじ: φ 5.8×45 小ねじ:M6	重量	1.0kg
充電器	AC100V	充電ランプ	赤色LED
使用温度範囲	-10~40°C	バッテリー容量	4.0Ah

無段变速、ブレーキ、正逆転、LEDライト付、二段变速

高効率で経済的なブラシレスモーター採用

ショートヘッドで狭い場所でも使いやすいです。

電池残量表示付(バッテリー)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.