

品番：EA813CF-5C

品名：DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式/緑)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 82,500円(税抜) / 90,750円(税込) | | |
| カタログ価格 | 82,500円(税抜) / 90,750円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/20 23:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0830ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| メーカー | HIKOKI | 型番 | DV14DBSL(2LYPK) |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 14.4V(リチウムイオン6.0Ah) |
| 充電時間 | 約30分 | 穴あけ能力 | 鋼材・アルミ:13mm コンクリート:13mm 木材:45mm |
| 締付能力 | 木ねじ: φ8×75 mm 小ねじ:M6 | チャック能力 | 1.5~13mm |
| 無負荷回転数 | 低速:0~350rpm 高速:0~1,500rpm | 無負荷打撃数 | 低速:0~5,250回/分 高速:0~22,500回/分 |
| 最大トルク | 低速:60N・m(612kgf・cm) 高速:40N・m(408kgf・cm) | サイズ | 184×78×253(H)mm |
| 重量 | 1.9kg(バッテリーを含む) | 付属品 | 急速充電器(冷却機能付)、 (+)#2ドライバビット、ケース、 替バッテリー×2個、電池カバー |

クラス最大トルク、コンパクト化を実現

作業スピード大幅アップ

ブラシレスモーター搭載

二層成形の大径クラッチダイヤル採用

回転数フィードバック制御機能付

無段変速、二段変速、正逆転、キーレスチャック、ブレーキ、LEDライト付

<付属充電器特長>

- ・ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制
- ・USB端子付(5V・2A)
- ・視認性の良い大型充電ランプ&フルカラーLED搭載
- ・電池容量ランプ: 充電中の電池容量を4段階で確認できます
- ・エンジン発電機対応
- ・低温充電対応(-10℃まで)

代替品



品番 EA813CF-10

コメント DC14.4V⇒DC18V/穴あけ速度向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.