品番: EA813CF-5C

品名: DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式/緑)



販売価格	82,500円(税抜)/90,750円(税込)				
カタログ価 格	82,500円(税抜)/90,750円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/04 18:24現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0847ページ				



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DV14DBSL(2LYPK)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
充電時間	約30分	穴あけ能力	鋼材・アルミ:13mm コンクリート:13mm 木材:45mm
締付能力	木ねじ: φ8×75 mm 小ねじ:M6	チャック能力	1.5~13mm
無負荷回転数	低速:0~350rpm 高速:0~1,500rpm	無負荷打擊数	低速:0~5,250回/分 高速:0~22,500回/分
最大トルク	低速:60N·m(612kgf·cm) 高速:40N·m(408kgf·cm)	サイズ	184×78×253(H)mm
重量	1.9kg(バッテリーを含む)	付属品	急速充電器(冷却機能付)、 (+)#2ドライバビット、ケース、 替バッテリー×2個、電池カバー

クラス最大トルク、コンパクト化を実現

作業スピード大幅アップ

ブラシレスモーター搭載

二層成形の大径クラッチダイヤル採用

## 回転数フィードバック制御機能付

無段変速、二段変速、正逆転、キーレスチャック、ブレーキ、LEDライト付

## <付属充電器特長>

- ・ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制
- ·USB端子付(5V·2A)
- ・視認性の良い大型充電ランプ&フルカラーLED搭載
- ・電池容量ランプ: 充電中の電池容量を4段階で確認できます
- ・エンジン発電機対応
- ・低温充電対応(-10℃まで)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.