
品番: EA813CF-7A

品名: DC36.0V 振動ドライバードリル(充電式)



販売価格	103,900円(税抜)/114,290円(税込)				
カタログ価 格	103,900円(税抜)/114,290円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 11:14現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0847ページ				















仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DV36DC(2XPSZ)
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	低速:155N·m(1,582kgf·cm) 高速:110N·m(1,122kgf·cm)
チャック能力	最大13mm	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間	25分(満充電) 19分(実用充電)	回転数	低速:0~550rpm 高速:0~2200rpm
打擊数	低速:0~8250回/分 高速:0~33000回/分	穴あけ能力	鋼材・アルミ:20mm、 木材:118mm、 モルタル:22mm
ねじ締め能力	木ねじ(下穴あり): φ16×100(L) mm 小ネジ:M6	サイズ	190×269×70mm(バッテリー装着 時)
重量	2.5kg(サイドハンドル未装着、バッテ リー装着時)	付属品	バッテリー×2個、充電器、サイドハンドル、樹脂ケース、フック、電池カバー
用途	コンクリート穿孔、ネジ締め、穴あけ	LEDライト	白色LED
締付トルク	1:約1.5N·m 4:約2.4N·m 7:約3.4N·m 10:約4.3N·m 13:約5.2N·m 16:約6.1N·m	一充電当たりの作業量	【木ねじ締め】 低速・呼び径12mm×長さ100mm、 材料:米松(下穴径10mm):約160本 【穴あけ】 低速・錐径76mm(座彫り)、材料:SPF (厚さ38mm):約30個

	19:約7.1N·m 22:約8.0N·m	高速・錐径21mm、材料: ラワン(厚さ 30mm): 約700個 高速・錐径10mm、材料: モルタル(深 さ30mm): 約120個 高速・錐径8mm、材料: レンガ(深さ 30mm): 約350個
振動3軸合成値	回転+打撃 14.2m/s2、回転<2. 5m/s2	

回転数2段階切替(高速·低速)

締付トルク22段階

LEDライト、電池残量表示付

高効率で経済的なブラシレスモーター採用

先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーが モーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。(リアクティブフォースコントロール機能/RFC)

新ケース採用でスタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.