

品番：EA813CF-8

品名：DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 83,900円(税抜)／ 92,290円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 83,900円(税抜)／92,290円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/09/17 21:13現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



高効率で経済的なブラシレスモーター採用

仕様

|                                                                   |                             |       |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| メーカー                                                              | HiKOKI                      | 型番    | DV14DBL2(2LYPK)                                                       |
| バッテリー                                                             | 14.4V(リチウムイオン 6.0Ah)        | 充電時間  | 30分                                                                   |
| 回転数                                                               | 低速:0～400rpm<br>高速:0～1800rpm | 穴あけ能力 | モルタル:14mm<br>鉄工:13mm(板厚1.6mm)<br>アルミ:13mm(板厚1.6mm)<br>木工:65mm(板厚18mm) |
| ねじ締め能力                                                            | 木ねじ:φ8×100mm<br>小ねじ:M6      | 最大トルク | 低速:110N・m<br>高速:60N・m                                                 |
| チャック能力                                                            | 1.5～13mm                    | サイズ   | 204×78×262(H)mm                                                       |
| 重量                                                                | 2.1kg                       | 充電器   | AC100V                                                                |
| 付属品                                                               | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース          |       |                                                                       |
| 回転数2段階切替(高速・低速)                                                   |                             |       |                                                                       |
| 締付トルク22段階                                                         |                             |       |                                                                       |
| 高効率で経済的なブラシレスモーター採用                                               |                             |       |                                                                       |
| 樹脂ケースセット                                                          |                             |       |                                                                       |
| 先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーが モーターを停止させ、工具本 |                             |       |                                                                       |

体が振られてしまう現象を軽減します。(リアクティブフォースコントロール機能/RFC)

大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー

二層成形の大形クラッチダイヤル採用

ビット別売

#### 代替品



**品番** EA813CF-9A

**コメント** DC18V仕様になります。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.