

品番：EA813CF-9

品名：DC18.0V 振動ドライバードリル(充電式)



販売価格	84,200円(税抜) / 92,620円(税込)		
カタログ価格	84,200円(税抜) / 92,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/20 22:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



高効率で経済的なブラシレスモーター採用

### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DV18DBL2(2LXPK)
バッテリー	18V(リチウムイオン 5.0Ah)	充電時間	25分
回転数	低速:0~500rpm 高速:0~2100rpm	穴あけ能力	モルタル:16mm 鉄工:13mm(板厚1.6mm) アルミ:13mm(板厚1.6mm) 木工:76mm(板厚18mm)
ねじ締め能力	木ねじ:φ10×90mm 小ねじ:M6	最大トルク	低速:136N・m 高速:80N・m
チャック能力	1.5~13mm	サイズ	204×78×262(H)mm
重量	2.2kg	付属品	バッテリー×2個 充電器 樹脂ケース サイドハンドル


大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー

先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。(リアクティブフォースコントロール機能/RFC)

二層成形の大形クラッチダイヤル採用。  
クラッチダイヤルが摩耗しても文字がはっきりと見えます。  
握りやすいダイヤル形状で操作性も向上

回転数2段階切替(高速・低速)
締付トルク22段階
高効率で経済的なブラシレスモーター採用
サイドハンドルを長くすることにより、安定した作業が可能
樹脂ケースセット
無段変速、二段変速、ブレーキ、追い締め機構、正逆転、LEDライト付き
ビット別売

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA813CF-9A</p> <p><b>コメント</b> 全長が14mm短くなりコンパクトに</p>
--	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.