品番: EA813CF-9A

品名: DC18.OV 振動ドライバードリル(充電式)



販売価格	98,200円(税抜) / 108,020円(税込)				
カタログ価 格	98,200円(税抜)/108,020円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 16:00現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					











仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DV18DC(2XPZ)
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	低速:140N·m(1,429kgf·cm) 高速:105N·m(1,071kgf·cm)
チャック能力	1.5~13mm	バッテリー	18V(リチウムイオン 5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	25分
回転数	無負荷時 低速:0~500rpm 高速:0~2,000rpm	打擊数	無負荷時 低速:0~7,500(回/分) 高速:0~30,000(回/分)
穴あけ能力	鋼材:16mm アルミ:16mm 木材:102mm モルタル:20mm	締付能力	木ねじ:呼び径12mm×長さ100mm 小ねじ:M6
サイズ	190×70×269(H)mm	重量	2.5kg(充電池装着時、サイドハンドル除く)
付属品	バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー	モーター	直流ブラシレスモーター
振動3軸合成値	回転+打撃:13.1m/s2 回転:<2.5m/s2	使用可能蓄電池	マルチボルト蓄電池(残量表示付)、 18V(BSL18XXシリーズ)
一充電当たりの作業量	【木ねじ締め】 低速	機能	プレーキ付、無段変速、正逆切替式、二 段変速(低速・高速)、トルク切替えク

ビット別売

回転数2段階切替(低速·高速)

スイッチの引込み量に応じて無段階に回転数を調整できます。

締付トルク22段階

高効率で経済的なブラシレスモーター採用

ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付

大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー

大規模木造建築向け構造用ビスの締付けにも

ねばり強い締付け

モータ仕様の最適化とインバータ回路の強化を図り、締付が困難だった構造用ビスも従来機種に比べ、6倍以上の連続締付が可能となりました。

コンパクトボディ

サイドハンドル

11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.