

品番：EA813CG-4B

品名：DC14.4V ドライバードリル(充電式)



販売価格	82,700円(税抜) / 90,970円(税込)		
カタログ価格	82,700円(税抜) / 90,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 00:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0830ページ		



#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	DS14DBL2(2LYPK)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
充電時間	約30分	チャック能力	最大13mm
最大トルク	低速:110N・m、高速:60N・m	無負荷回転数	低速:0~400rpm、 高速:0~1,800rpm
穴あけ能力	鋼材・アルミ:13mm、 木材:65mm	ねじ締め能力	木ねじ(下穴あり):φ8×100(L)mm 小ねじ:M6
サイズ	204×78×257(H)mm	重量	2.1kg(バッテリー装着時)
付属品	急速充電器(冷却機能付)、 NO.2プラスビット、ケース、 バッテリー×2個、電池カバー、 サイドハンドル		

回転数2段切替(高速・低速)

締付トルク22段階

LEDライト、電池残量表示付(本体)

ブラシレスモーター

「回転数フィードバック制御機能」

低速域でのトルク低下を抑制することで、安定した作業が行えます。

追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。

「リアクティブフォースコントロール機能」

先端工具に急激な負荷がかかり、モーターの回転速度が急速に低下すると、工具本体が振られる前に出力を停止し、作業者にかかる負荷を軽減させます。

代替品



品番 EA813CG-5D

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.