

品番：EA813CG-5D

品名：DC14.4V ドライバードリル(充電式)



販売価格	81,300円(税抜) / 89,430円(税込)		
カタログ価格	81,300円(税抜) / 89,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 23:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0830ページ		



#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DS14DBSL(2LYPK)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
充電時間	30分	チャック能力	1.5~13mm
回転数	無負荷時 低速:0~350rpm 高速:0~1,500rpm	穴あけ能力	鋼材・アルミ: φ13mm 木材: φ45mm
締付能力	木ねじ: φ8×75mm 小ねじ: M6	最大トルク	低速:60N.m 高速:40N.m
一充電当たりの作業量	木ねじ締付(米松材) φ8×75mm(低速時): 約220本 穴あけ木工(SPF) φ20mm木工錐(板厚76mm): 約270個 (目安: 数値は参考値です。材料や条件により異なります。)	充電器	AC100V
サイズ	175×78×253(H)mm	重量	1.8kg(バッテリー装着時)
付属品	急速充電器(冷却機能付)、 バッテリー×2個、電池カバー、 ケース		
ビット別売			
クラス最大トルク、コンパクト化を実現			

作業スピード大幅アップ

ブラシレスモーター搭載

二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。

回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めにも効果を発揮します。

無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、電池残量表示(本体)付

キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディ

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.