

品番：EA813CK-2E

品名：DC18.0V ドライバードリル(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 82,700円(税抜) / 90,970円(税込) | | |
| カタログ価格 | 82,700円(税抜) / 90,970円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/20 22:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0830ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|---|--------|---|
| メーカー | HIKOKI | 型番 | DS18DE(2XPZ) |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | DC18V(リチウムイオン5.0Ah) |
| 最大トルク | 低速:70N・m 高速:60N・m | チャック能力 | 1.5~13mm |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約25分 |
| 回転数 | <無負荷時> 低速:0~550rpm 高速:0~2,000rpm | 穴あけ能力 | 鋼材・アルミ: φ13mm 木材: φ52mm |
| 締付能力 | 木ねじ(下穴あり): φ10×100mm 小ねじ:6mm | サイズ | 155×78×255(H)mm |
| 重量 | 1.9kg | 付属品 | バッテリー×2個、急速充電器、樹脂ケース、電池カバー |
| 一充電当たりの作業量 | 木ねじ締め <低速>呼び径8mm×長さ100mm、 米松(下穴径6.5mm):約140本 <高速>呼び径6mm×長さ75mm、 SPF(下穴なし):約330個 <低速>呼び径9mm×長さ75mm、 SPF(下穴なし):約180個 木工穴あけ <高速>錐径24mm、SPF(厚さ 76mm):約200個 | 締付トルク | 1:約1.0N・m(10kgf・cm) 4:約1.5N・m(15kgf・cm) 7:約2.0N・m(20kgf・cm) 10:約2.5N・m(26kgf・cm) 13:約3.0N・m(31kgf・cm) 16:約3.5N・m(36kgf・cm) 19:約4.0N・m(41kgf・cm) 22:約4.5N・m(46kgf・cm) |

| | | | |
|--|---------------------------|---------|------------------------------------|
| | 錐径9mm、ラワン(厚さ30mm):約1,200個 | | |
| キーレスチャック把握径 | 13mm | 使用可能蓄電池 | マルチボルト蓄電池(残量表示付)、18V (BSL18XXシリーズ) |
| ビット別売 | | | |
| ブラシレスモーター搭載 | | | |
| ハイパフォーマンス&コンパクト | | | |
| クラッチ22段 | | | |
| フィードバック制御 | | | |
| トルク切替クラッチ付 | | | |
| キーレスチャック | | | |
| 追い締め機構 | | | |
| 樹脂ボディ | | | |
| 無段変速、ブレーキ、正逆転、LEDライト付 | | | |
| ケースはスタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチ | | | |
| リアクティブフォースコントロール機能付(RFC) 先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具体体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具体体が振られてしまう現象を軽減します。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.