

品番：EA813CK-6A

品名：DC36.0V [充電式]ドライバドリル



販売価格	102,700円(税抜) / 112,970円(税込)		
カタログ価格	102,700円(税抜) / 112,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 23:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0830ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DS36DC(2XPSZ)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)
最大トルク	低速:155N・m(1,582kgf・cm) 高速:110N・m(1,122kgf・cm)	チャック能力	最大13mm
充電器	AC100V	充電時間	25分
回転数	低速:0~550rpm 高速:0~2,200rpm	穴あけ能力	鋼材:20mm アルミ:20mm 木材:118mm
ねじ締め能力	小ねじ:M6 木ねじ(下穴あり):呼び径16mm×長さ100mm	サイズ	190×70×269(H)mm
重量	2.5kg	付属品	バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、電池カバー、樹脂ケース
機能	フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付	モーター	直流ブラシレスモーター
一充電当たりの作業量	【木ねじ締め】 低速 呼び径12mm×長さ100mm、材料: 米松(下穴径10mm)・・・約160本	締付トルク	1:約1.5N・m(15kgf・cm) 4:約2.4N・m(25kgf・cm) 7:約3.4N・m(34kgf・cm) 10:約4.3N・m(44kgf・cm)

	<p>【木工穴あけ】</p> <p>低速 錐径76mm(座彫り)、材料:SPF(厚さ38mm)…約30個</p> <p>高速 錐径21mm、材料:ラワン(厚さ30mm)…約700個</p>		<p>13:約5.2N・m(53kgf・cm)</p> <p>16:約6.1N・m(63kgf・cm)</p> <p>19:約7.1N・m(72kgf・cm)</p> <p>22:約8.0N・m(82kgf・cm)</p>
回転数2段切替(高速・低速)			
締付トルク22段階			
LEDライト、電池残量表示(バッテリー)付			
高効率で経済的なブラシレスモーター採用			
大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大			
ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付			
連続作業性能の大幅向上			
<p>サイドハンドル</p> <p>11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)</p>			
<p>スマホでカスタマイズ</p> <p>スマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。</p>			
<p>新ケース採用</p> <p>スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。</p>			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.