

品番：EA813CL-6B

品名：DC14.4V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	79,800円(税抜)／87,780円(税込)		
カタログ価格	79,800円(税抜)／87,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/15 09:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WHP14DBL(2LYPK)
電源	DC14.4V (リチウムイオン電池6.0Ah)	能力	小ねじ:4～8mm コーススレットねじ:22～120mm 普通ボルト:M5～M10 テクスねじ:φ3.5～φ6mm
六角軸二面幅	6.35mm	最大トルク	33N・m(336.7kgf・cm)
回転数	弱:0～1000min 中:0～1700min 強・テクス:0～2800min	打撃数	弱:0～800min 中:0～1700min 強・テクス:0～2900min
サイズ	136×29×237(H)mm	重量	1.6kg(バッテリー着用時)
充電時間	30分	替バッテリー	EA813HE-16
先端形状	二面幅6.35ビット挿入形状	付属品	急速充電器(冷却機能付) No.2 プラスビット 収納ケース 予備電池 電池カバー

連続作業に強い
高い冷却効果で安定した性能を発揮

パワフルなモーター搭載に加え、オイルパルス部のトルク発生のタイミングを最適化。スピーディーな締付けと豊富な作業量で作業効率を向上させます
低騒音で周囲を気にせず作業ができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.