

品番 : EA813DB-225D

品名 : DC14.4V インパクトドライバーセット(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 78,100円(税抜)／85,910円(税込) | | |
| カタログ価格 | 78,100円(税抜)／85,910円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/03 21:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0831ページ | | |



仕様

| | | | |
|----|----------------------------------|---------|--|
| 型番 | WH14DDL2(2LYPK)(L)※ESCOオリジナルセット品 | メーカー | HiKOKI |
| 仕様 | ESCOセット | 〈セット内容〉 | <ul style="list-style-type: none">・DC14.4V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4"×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸) |

<インパクトドライバー仕様>

- ・用途: 小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし
- ・バッテリー: リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)
- ・充電時間: 約30分
- ・締付能力: 小ねじ/4~8mm
普通ボルト/M5~M16
高力ボルト/M5~M14
テクスねじ/φ3.5~6mm
・最大トルク: 172N·m
・無負荷回転数: ソフトモード/ 0~900rpm
ノーマル・パワー・テクスマード/ 0~2,800rpm
・打撃数: ソフトモード/ 0~1,800回/分
ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分
テクスマード/ 0~1,900回/分
・防じん・耐水機能: IP56
・サイズ: 127×29×237(H)mm
・重量: 1.4kg(バッテリー装着時)
・付属品: 急速充電器(冷却機能付)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー
・新打撃機構トリプルハンマ搭載
・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ

- ・2.3Lの大容量小物入れ付ケース
- ・無段变速、正逆転、LEDライト、電池残量表示(本体)付

<5本組 衝撃吸収ビット>

- ・サイズ:(+) $\#2\times65$ (1本)、(+) $\#2\times85$ (2本)(+) $\#2\times110$ (2本)
- ・六角シャンク:6.35mm(1/4")
- ・溝長:13mm
- ・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)
- アセチ(樹脂)
- ・マグネット付
- ・欠けに強い衝撃吸収ビット
- ・特殊熱処理加工による脅威の耐久性

<ビットホルダー>

- ・六角対辺:1/4"
- ・全長:150mm
- ・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
- ・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
- ・サイズによってカラーが異なります。
- ・ボックスビット、ホールソーは使用できません。

<5本組 鉄工用ドリル(六角軸)>

- ・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
- ・六角シャンク:6.35mm
- ・材質:HSS(ハイス鋼)
- ・X型シンニング加工(2mm以上)
- ・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など
- ・インパクトドライバーに使用可能です。

インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.