

品番 : EA813DB-24B

品名 : DC14.4V インパクトドライバー-(バッテリー2個付/黒)



販売価格	74,800円(税抜)／82,280円(税込)		
カタログ価格	74,800円(税抜)／82,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0831ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH14DDL2(2LYPK)
カラー	ブラック	仕様	樹脂ケースセット
用途	小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし	バッテリー	14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
充電時間	約30分	締付能力	小ねじ:4~8mm、 普通ボルト:M5~M16、 高力ボルト:M5~M14、 テクスねじ: φ 3.5~6mm
最大トルク	172N・m	締付モード	ソフト・ノーマル・パワー・テクス
無負荷回転数	ソフトモード:0~900rpm ノーマル・パワー・テクスモード:0~2,800rpm	打撃数	ソフトモード:0~1,800回/分 ノーマル・パワーモード:0~3,900回/分 テクスモード:0~1,900回/分
防じん・耐水機能	IP56	サイズ	127×29×237(H)mm
重量	1.3kg(バッテリー装着時)	付属品	急速充電器(冷却機能付)、 樹脂ケース、 バッテリー×2個、電池カバー
新打撃機構トリプルハンマ搭載			
カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ			

無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示(本体)付

ケース上蓋に先端工具類を収納するスペース付。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.