

品番：EA813DB-42

品名：DC10.8V インパクトドライバー本体(充電式)



販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/20 23:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0830ページ		



#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH12DA(NN)
仕様	本体のみ	最大トルク	最大110N・m(1,120kgf・cm) M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘ グザゴンソケット使用
締付能力	小ねじ:4~8mm、普通ボルト: M5~M12、高力ボルト:M5~M10	バッテリー	10.8V
充電時間	約22分 (バッテリーBSL1215使用の場合)	回転数	0~2,700rpm
打撃数	0~3,200回/分	サイズ	150×217(H)mm(バッテリー BSL1215装着の場合)
重量	1.1kg(バッテリーBSL1215装着の場 合)	モーター	直流モーター
先端形状	六角軸二面幅6.35mm	使用可能蓄電池	スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
一充電当たりの作業量	なげしビス締付け:約30本 条件:呼び径4.5×長さ90mm(ラワン 材・下穴なし)		
バッテリー・充電器別売			
ビット別売			

LEDライト付・ブレーキ付・無段変速・正逆転可能

軽快な取り回し

代替品



品番 EA813DB-10

コメント 最大トルク:135N・m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.