

品番：EA813DB-43

品名：DC10.8V インパクトドライバー(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 59,000円(税抜) / 64,900円(税込) | | |
| カタログ価格 | 59,000円(税抜) / 64,900円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 11:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0831ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|---|--------|---|
| メーカー | HIKOKI | 型番 | WH12DCA(2LS) |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 最大170N・m(1,735kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用 |
| 締付能力 | 小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M12 テクスねじ:φ3.5~6mm コーススレッド:22~125mm | バッテリー | 10.8V(リチウムイオン4.0Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約60分 |
| 回転数 | ソフトモード:0~900rpm パワーモード:0~3,400rpm ボルトモード(単発・連発):0~3,200rpm テクスモード:0~3,700rpm | 打撃数 | ソフトモード:0~1,800(回/分) パワーモード:0~3,900(回/分) ボルトモード(単発・連発):0~3,900(回/分) テクスモード:0~1,900(回/分) |
| サイズ | 114×29×223(H)mm ヘッド長さ:114mm | 重量 | 1.2kg(充電電池装着時) |
| 付属品 | 充電器、バッテリー×2、樹脂ケース、電池カバー | 機能 | ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、ライト付 |
| 一充電当たりの作業量 | 【ねじ締め】 木ねじφ3.8mm×45mm(ラワン材・下穴なし)…約540本 | 六角軸二面幅 | 6.35mm |

| | | | |
|--|---|--------|------|
| | 木ねじφ4.3mm×65mm(ラワン材・ 下穴なし)…約320本 機械ねじM8×16mm…約2100本 | | |
| モーター | 直流ブラシレスモーター | 防塵・防水性 | IP56 |
| ※ビット別売 | | | |
| 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ | | | |
| 低速でもモーターロックしない 制御を改良することで、低速でも止まらず打撃 | | | |
| ビット振れ軽減 ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。 | | | |
| スイッチの操作性を向上 最低回転数を低くトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい。 | | | |
| 3灯LEDライト搭載 3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい | | | |
| 多彩なモード切り替えで作業効率アップ 5モード切替機能付 | | | |
| 大容量小物入れ付ケース | | | |
| 電池残量表示付(バッテリー) | | | |
| 防じん・耐水 IP56 粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56の防じん・耐水性能を備え、粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑えます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.