

品番：EA813DC-220G

品名：DC36V インパクトドライバー・グラインダーセット(充電式)



販売価格	91,600円(税抜) / 100,760円(税込)		
カタログ価格	91,600円(税抜) / 100,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/05 23:35現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH36DC(2XP)+G18DSL2(NN) ※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・18V充電式ディスクグラインダー (EA809BX-102B) ・18V-36V充電式ドライバードリル (EA813DC-22E) ・切断砥石φ100×2mm(10枚) ・ツールキャリー		

##### <ディスクグラインダー仕様>

- ・用途: 切削・切断用
- ・バッテリー: 18Vリチウムイオン電池5.0Ah
- ・充電時間: 実用充電: 約19分、満充電: 約25分
- ・スピンドル径: M10×1.5
- ・回転数: 9,000rpm
- ・砥石サイズ: 100mm
- ・穴径: 15mm
- ・サイズ: 303×60mm
- ・重量: 2.0kg
- ・付属品: レジノイド砥石×1(#36)、専用スパナ
- ・替カーボンブラシ: EA813HH-21、EA813HH-9

##### <インパクトドライバー仕様>

- ・バッテリー: 18V-36V(リチウムイオン2.5Ah/5.0Ah)
- ・充電時間(気温20℃時): 約25分(満充電時)
- ・締付能力
- 小ねじ: 4~8mm
- 普通ボルト: M5~M16

高力ボルト:M5～M14  
テクスねじ: φ3.5～φ6  
コーススレッド:22～125mm  
・最大締付トルク(気温20℃満充電時)  
200N・m(2,040kgf・cm)  
・回転数(気温20℃満充電時)  
ソフトモード:0～900rpm  
パワーモード:0～3400rpm  
ボルトモード:0～2900rpm  
テクスモード:0～3700rpm  
・打撃数(気温20℃満充電時)  
ソフトモード:0～2000rpm  
パワーモード:0～4100rpm  
ボルトモード:0～4100rpm  
テクスモード:0～2200rpm  
・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状  
・サイズ:116(L)×241(H)mm  
・重量:1.6kg(バッテリー装着時)  
・付属品  
バッテリー×2  
急速充電器(冷却機能付)  
収納ケース  
電池カバー×2  
・直流ブラシレスモーター  
・LEDライト付  
・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。  
・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。

#### <切断砥石仕様>

・最高使用周速度:4300m/min  
・最大回転数:13690rpm  
・サイズ:100×2×15mm(外径×厚み×穴径)  
・粒度:A/WA46P  
・入数:10枚入り  
・シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です  
・ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます

#### <ツールキャリア仕様>

・サイズ:420(W)×250(D)×400(H)mm  
・容量:26L  
・重量:2.6kg  
・材質:ポリエステル(600デニール)  
・バッグの持ち手部分はマジックテープ付で、束ねることができます。

ビット別売

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.