

品番：EA813DC-225H

品名：DC36V インパクトドライバーセット(充電式)



販売価格	75,700円(税抜)／83,270円(税込)			
カタログ価格	75,700円(税抜)／83,270円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/15 10:06現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH36DC(2XPS) ※ESCOオリジナル セット品
<インパクトドライバー仕様> ・バッテリー:18V-36V(リチウムイオン2.5Ah/5.0Ah) ・充電時間(気温20℃時):約25分(満充電時) ・締付能力 - 小ねじ:4～8mm - 普通ボルト:M5～M16 - 高力ボルト:M5～M14 - テクスねじ:φ3.5～φ6 - コーススレッド:22～125mm ・最大締付トルク(気温20℃満充電時) 200N・m(2,040kgf・cm) ・回転数(気温20℃満充電時) - ソフトモード:0～900rpm - パワーモード:0～3400rpm(デフォルト)、0～(1900～3600)rpm(カスタマイズ) - ボルトモード:0～2900rpm - テクスモード:0～3700rpm ・打撃数(気温20℃満充電時) - ソフトモード:0～2000rpm - パワーモード:0～4100rpm - ボルトモード:0～4100rpm - テクスモード:0～2200rpm ・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状 ・サイズ:116(L)×241(H)mm ・重量:1.6kg(バッテリー装着時) ・付属品 - バッテリー×2			

急速充電器(冷却機能付) 収納ケース 電池カバー×2 ・直流ブラシレスモーター ・LEDライト付 ・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。 ・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。 ・防じん・防水IP56 ・カゴビット(スレンダータイプ)付
<ねじすべり止め剤仕様> ・用途:ねじ溝が壊れたビスや、角の傷んだボルト等にも使用 ・重量:22g
<マグネットキャッチ仕様> ・サイズ:12×15×12(H)mm ・材質:PC、ネオジム磁石 ・対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35mm ・手動にも電動にも使用できます。 <コーティングドリル仕様> ・ドリルセット:6本組 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm(各1本入り) ・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング ・六角シャンク:6.35mm ・用途:一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、木工用 ・チタニウムをコーティングした長寿命ドリルです ・ねじれ、空回り防止加工を施しています ・充電式インパクトドリル使用可能です
<両頭ビット仕様> ・六角シャンク:1/4" ・サイズ:(+)#2、(-)6mm ・全長:150mm ・入数:5本入り ・マグネット付
<ドリル仕様> ・サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm(各1本入) ・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング ・六角シャンク:6.35mm ・用途:一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、木工用 ・チタニウムをコーティングした長寿命ドリルです。 ・ねじれ、空回り防止加工を施しています。

代替品

	品番 EA813DC-225J コメント 変更点:バッテリーの強度UP
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

