

品番：EA813DC-225J

品名：DC36V インパクトドライバーセット(充電式)



販売価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
カタログ価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/20 22:59現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



バッテリーの上手な扱い方
①過充電しないように、充電完了後は充電器から取り外して下さい。
②充電器は必ず正しく向きで充電して下さい。
③充電器の温度が高くなる場合は、充電の停止が必要です。
④充電中に充電器を動かさないでください。
⑤充電器は、直射日光の当たらない場所で保管して下さい。



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH36DC(2XPSZ)※ESCOオリジナルセット品
仕様	樹脂ケースセット	<セット内容>	・18V-36V充電式インパクトドライバー ・6本組コーティングドリル ・両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm×5本 ・ねじすべり止め剤 ・マグネットキャッチ ・樹脂ケース

<インパクトドライバー仕様>

- ・バッテリー: 18V-36V(リチウムイオン2.5Ah/5.0Ah)
- ・充電時間(気温20℃時): 約25分(満充電時)
- ・締付能力
小ねじ: 4~8mm
普通ボルト: M5~M16
高力ボルト: M5~M14
テクスねじ: φ3.5~φ6
コーススレッド: 22~125mm
- ・最大締付トルク(気温20℃満充電時)
200N・m(2,040kgf・cm)
- ・回転数(気温20℃満充電時)
ソフトモード: 0~900rpm
パワーモード: 0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)
- ボルトモード: 0~2900rpm
テクスモード: 0~3700rpm
- ・打撃数(気温20℃満充電時)
ソフトモード: 0~2000rpm
パワーモード: 0~4100rpm

ボルトモード:0~4100rpm
テクスモード:0~2200rpm
・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状
・サイズ:116(L)×241(H)mm
・重量:1.6kg(バッテリー装着時)
・付属品
バッテリー×2
急速充電器(冷却機能付)
収納ケース
電池カバー×2
カゴビット85mm(スレンダータイプ)
・直流ブラシレスモーター
・LEDライト付
・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。
・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。
・防じん・防水IP56
・カゴビット(スレンダータイプ)付
ビット長:85mm
ねじ頭が見やすいスリムな先端形状
アンビルを痛めにくい特殊断面形状
トーション&カゴ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少

<ねじすべり止め剤仕様>

・用途:ねじ溝が壊れたビスや、角の傷んだボルト等にも使用
・重量:22g

<マグネットキャッチ仕様>

・サイズ:12×15×12(H)mm
・材質:PC、ネオジム磁石
・対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35mm
・手動にも電動にも使用できます。

<コーティングドリル仕様>

・ドリルセット:6本組
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm(各1本入り)
・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング
・六角シャンク:6.35mm
・用途:一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、木工用
・チタニウムをコーティングした長寿命ドリルです
・ねじれ、空回り防止加工を施しています
・充電式インパクトドリル使用可能です

<両頭ビット仕様>

・六角シャンク:1/4"
・サイズ:(+)#2、(-)6mm
・全長:150mm
・入数:5本入り
・マグネット付

<ドリル仕様>

・サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm(各1本入り)
・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング
・六角シャンク:6.35mm
・用途:一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、木工用
・チタニウムをコーティングした長寿命ドリルです。
・ねじれ、空回り防止加工を施しています。

代替品



品番 EA813DC-250
コメント 違い:セット内容

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.