

品番：EA813DC-225J

品名：DC36V インパクトドライバーセット(充電式)



販売価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
カタログ価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 01:11現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



バッテリーの上手な扱い方  
①過充電しないように、充電完了後は充電器から取り外して下さい。  
②充電器は必ず正しく向きで充電して下さい。  
③充電器の温度は必ず充電の目安になります。  
④充電中に充電器を触らないでください。  
⑤充電器は必ず冷却してから使用して下さい。  
⑥充電器は必ず冷却してから使用して下さい。



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH36DC(2XPSZ)※ESCOオリジナルセット品
仕様	樹脂ケースセット	<セット内容>	・18V-36V充電式インパクトドライバー ・6本組コーティングドリル ・両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm×5本 ・ねじすべり止め剤 ・マグネットキャッチ ・樹脂ケース

### <インパクトドライバー仕様>

- ・バッテリー: 18V-36V(リチウムイオン2.5Ah/5.0Ah)
- ・充電時間(気温20℃時): 約25分(満充電時)
- ・締付能力  
小ねじ: 4~8mm  
普通ボルト: M5~M16  
高力ボルト: M5~M14  
テクスねじ: φ3.5~φ6  
コーススレッド: 22~125mm
- ・最大締付トルク(気温20℃満充電時)  
200N・m(2,040kgf・cm)
- ・回転数(気温20℃満充電時)  
ソフトモード: 0~900rpm  
パワーモード: 0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)
- ボルトモード: 0~2900rpm  
テクスモード: 0~3700rpm
- ・打撃数(気温20℃満充電時)  
ソフトモード: 0~2000rpm  
パワーモード: 0~4100rpm

ボルトモード:0~4100rpm  
テクスモード:0~2200rpm  
・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状  
・サイズ:116(L)×241(H)mm  
・重量:1.6kg(バッテリー装着時)  
・付属品  
バッテリー×2  
急速充電器(冷却機能付)  
収納ケース  
電池カバー×2  
カゴビット85mm(スレンダータイプ)  
・直流ブラシレスモーター  
・LEDライト付  
・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。  
・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。  
・防じん・防水IP56  
・カゴビット(スレンダータイプ)付  
ビット長:85mm  
ねじ頭が見やすいスリムな先端形状  
アンビルを痛めにくい特殊断面形状  
トーション&カゴ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少

<ねじすべり止め剤仕様>

・用途:ねじ溝が壊れたビスや、角の傷んだボルト等にも使用  
・重量:22g

<マグネットキャッチ仕様>

・サイズ:12×15×12(H)mm  
・材質:PC、ネオジム磁石  
・対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35mm  
・手動にも電動にも使用できます。

<コーティングドリル仕様>

・ドリルセット:6本組  
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm(各1本入り)  
・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング  
・六角シャンク:6.35mm  
・用途:一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、木工用  
・チタニウムをコーティングした長寿命ドリルです  
・ねじれ、空回り防止加工を施しています  
・充電式インパクトドリル使用可能です

<両頭ビット仕様>

・六角シャンク:1/4"  
・サイズ:(+)#2、(-)6mm  
・全長:150mm  
・入数:5本入り  
・マグネット付

<ドリル仕様>

・サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm(各1本入り)  
・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング  
・六角シャンク:6.35mm  
・用途:一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、木工用  
・チタニウムをコーティングした長寿命ドリルです。  
・ねじれ、空回り防止加工を施しています。

代替品



品番 EA813DC-250  
コメント 違い:セット内容

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.