

品番 : EA813DC-225K

品名 : DC36V インパクトドライバーセット(充電式)



販売価格	82,900円(税抜)／91,190円(税込)		
カタログ価格	82,900円(税抜)／91,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 19:24現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH36DC(2XPSZ)※ESCOオリジナルセット品
仕様	ESCOセット	〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none">DC36V 充電式インパクトドライバー5本組 (+) #2 衝撃吸収ビット1/4"×150mm ビットホルダー5本組 鉄工用ドリル(六角軸)

<インパクトドライバー仕様>

- バッテリー: リチウムイオン(36V/2.5Ah)
- 充電時間: 約25分(フル充電時)
- 締付能力
小ねじ: 4~8mm
普通ボルト: M5~M16
高力ボルト: M5~M14
- テクスねじ: ϕ 3.5~ ϕ 6
コーススレッド: 22~125mm
- 最大締付トルク
200N·m (2,040kgf·cm)
- 回転数
ソフトモード: 0~900rpm
パワーモード: 0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)
- ボルトモード: 0~2900rpm
テクスモード: 0~3700rpm
打撃数
ソフトモード: 0~2000rpm
パワーモード: 0~4100rpm
ボルトモード: 0~4100rpm

テクスモード:0~2200rpm
・先端形状:二面幅6.35ピット挿入形状
・サイズ:116(L)×241(H)mm
・重量:1.6kg(バッテリー装着時)
・付属品
バッテリー×2
急速充電器(冷却機能付)
収納ケース
電池カバー×2
力こぶピット85mm(スレンダータイプ)
・直流ブラシレスモーター
・LEDライト付
・ピット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。
・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。
・防じん・防水IP56
・力こぶピット(スレンダータイプ)付
ピット長:85mm
ねじ頭が見やすいスリムな先端形状
アンビルを痛めにくい特殊断面形状
トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少

<5本組 衝撃吸収ピット>
・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)
・六角シャンク:6.35mm(1/4")
・溝長:13mm
・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ピット)
アセチ(樹脂)
・マグネット付
・欠けに強い衝撃吸収ピット
・特殊熱処理加工による脅威の耐久性

<ピットホルダー>
・六角対辺:1/4"
・全長:150mm
・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
・サイズによってカラーが異なります。
・ボックスピット、ホールソーは使用できません。

<5本組 鉄工用ドリル(六角軸)>
・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
・六角シャンク:6.35mm
・材質:HSS(ハイス鋼)
・X型シンニング加工(2mm以上)
・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など
・インパクトドライバーに使用可能です。

インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット

代替品

	<p>品番 EA813DC-225L コメント 変更点:インパクトドライバー型式</p>
--	--



品番 EA813DC-250
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.