


品番：EA813DC-225K

品名：DC36V インパクトドライバーセット(充電式)



販売価格	82,900円(税抜) / 91,190円(税込)		
カタログ価格	82,900円(税抜) / 91,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/20 23:00現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH36DC(2XPSZ)※ESCOオリジナルセット品
仕様	ESCOセット	〈セット内容〉	・DC36V 充電式インパクトドライバー ・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット ・1/4"×150mm ビットホルダー ・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)

<インパクトドライバー仕様>

- ・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)
- ・充電時間:約25分(フル充電時)
- ・締付能力
小ねじ:4~8mm
普通ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M14
テクスねじ:φ3.5~φ6
コーススレッド:22~125mm
- ・最大締付トルク
200N・m(2,040kgf・cm)
- ・回転数
ソフトモード:0~900rpm
パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)
ボルトモード:0~2900rpm
テクスモード:0~3700rpm
- ・打撃数
ソフトモード:0~2000rpm
パワーモード:0~4100rpm
ボルトモード:0~4100rpm

テクスモード:0~2200rpm

・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状

・サイズ:116(L)×241(H)mm

・重量:1.6kg(バッテリー装着時)

・付属品

バッテリー×2

急速充電器(冷却機能付)

収納ケース

電池カバー×2

カコぶビット85mm(スレンダータイプ)

・直流ブラシレスモーター

・LEDライト付

・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。

・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。

・防じん・防水IP56

・カコぶビット(スレンダータイプ)付

ビット長:85mm

ねじ頭が見やすいスリムな先端形状

アンビルを痛めにくい特殊断面形状

トーション&カコぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少

<5本組 衝撃吸収ビット>

・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)

・六角シャンク:6.35mm(1/4")

・溝長:13mm

・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)

アセチ(樹脂)

・マグネット付

・欠けに強い衝撃吸収ビット

・特殊熱処理加工による脅威の耐久性

<ビットホルダー>

・六角対辺:1/4"

・全長:150mm

・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適

・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ

・サイズによってカラーが異なります。

・ボックスビット、ホールソーは使用できません。

<5本組 鉄工用ドリル(六角軸)>

・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm

・六角シャンク:6.35mm

・材質:HSS(ハイス鋼)


・X型シンニング加工(2mm以上)

・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など

・インパクトドライバーに使用可能です。

インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット

代替品



品番 EA813DC-225L

コメント 変更点:インパクトドライバー型式



品番 EA813DC-250

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.